

**Pneumatinis smūginis suktuvas Twin Turbo, Tipas: 9012ATT****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Twin Turbo smūginis suktuvas su pasukamuoju mechanizmu geriausiam pasiekiamumui. Dvigubo plaktuko mechanizmas. 550 Nm maks. atsukimo momentas.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratinis veržlių raktas
maksimalus oro poreikis	113 l/min
maksimalus sukimo momentas	500 Nm
maksimalus sūkių skaičius	8000 min ⁻¹
Svoris	1,3 kg

maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M20
Darbinis triukšmas	90,1 dB(A)
Ilgis	277 mm
Prijungimo sriegis	NPT
maksimali vibracija pagal EN	4,89 m/s ²
Produkto rūšis	Suktuvas