



Freza 90° MEC17, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	15,7 mm
Bendras ilgis L_{viso}	130 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	23,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,61 laipsniai
$\varnothing D_3$	25 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229709