

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, kairin., Koto / plokštelių dydis: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250629 25/15
GTIN	4067263476955
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Varžtas atraminei plokštelei	259027 8
Koto dydis	25 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 24
Serija	Master Eco
Plokštelės dydis	15 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525M15
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 50
Bendras ilgis L	150 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 50	259031 50
Varžtas atraminei plokštei Tipas 8	259027 8