

## Garant

**GARANT Softcut® HSI platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/8mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	214855 125/8
GTIN	4045197553379
Produktų klasė	210

### Aprašymas

#### Modelis:

Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu. Pastiprintos plokštelės skirtos darbiui optimaliu režimu. Keičiamų plokštelių fiksavimas specialiais, pastiprintais varžtais.

#### Paskirtis:

Itin aukštos kokybės paviršiams. Frezavimas be užvartų.

#### Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Tiksliams 90° kampams prašome pasirinkti  $a_p = 8$  mm.**

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 1205..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	10 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	40 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Serija	Softcut®
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219833
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 5IP	674252 5IP