

Garant
GARANT Softcut® HSI, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Atsparus susidėvimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

Paskirtis:

Puikiai tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

Pastaba:

Tiksliams 90° kampams formuoti prašome pasirinkti $a_p = 6$ mm.

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 0836..
Iškyšos ilgis L ₁	39 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Koto Ø D _s h6	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	95 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Serija	Softcut®
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863