


BDMT 170404 ER-JS, PR1225, Tipas: INOX

Užsakymo data

Užsakymo numeris	227556 INOX
GTIN	4960664609444
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$.

Tiksliai 90° iki $a_p = 9$ mm.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,09–0,13 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,09–0,13 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170404 ER-JS
Kietlydinys	PR1225
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		