

Garant**HM grąžtas su viena pjovimo briauna Bendras ilgis L 600 mm, AlTiN, Ø: 11,4-Xmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 124006 11,4-X |
| GTIN | 4067263515357 |
| Produktų klasė | 10D |

Aprašymas**Modelis:**

Grąžtas su viena pjovimo briauna ir tiesiais grioveliais, standartiškai skirtas gręžimo gyliui iki 1000 mm, bet pagal užsakymą iki 6000 00. Universalios formos grąžto viršūnė leidžia saugiai dirbti su įvairiomis medžiagomis.

Pastaba:

Norint patikimai naudoti giluminius gręžtuvus, reikia bent 4 x D kiaurymės, padarytos su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122736 arba Nr. 231605, aliuminiui reikia didesnio skersmens kiaurymės su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122606. Giliosioms kiaurymėms > 50 x D įrankis turi būti prilaikomas su rėmeliu 50 x D intervalais. Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą. Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Rekomenduojamas aušinimo skysčio slėgis > 40 bar.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Ø ribos | 11,4 - 11,99 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 11,4 mm |
| Bendras ilgis L | 600 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 515 mm |
| Danga | AlTiN |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Ašmenys | HM |
| Smailas kampas | 125 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 40 bar |
| Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas |
| Pusiau standartinis | taip |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 250 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 200 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| Ketus | tinka | 80 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |