

Garant**HM grąžtas su viena pjovimo briauna Bendras ilgis L 1000 mm, TiAlN, Ø: 23-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	124010 23-X
GTIN	4067263515531
Produktų klasė	10D

Aprašymas**Modelis:**

Vienbriaunis gręžtuvas su tiesiais grioveliais, standartiškai skirtas gręžimo gyliui iki 1000 mm, pagal užsakymą net iki 6000 mm. Universalios formos grąžto galvutė leidžia saugiai dirbti su įvairiomis medžiagomis.

Pastaba:

Norint patikimai naudoti giluminius gręžtuvus, reikia bent 4 x D kiaurymės, padarytos su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122736 arba Nr. 123885, aliuminiui reikia 231605 didesnio skersmens kiaurymės su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122606. Giliosioms kiaurymėms > 50 x D įrankis turi būti prilaikomas su rėmeliu 50 x D intervalais. Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą. Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Rekomenduojamas aušinimo skysčio slėgis > 40 bar.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	32 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	890 mm
Nominalusis Ø D _c	23 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Bendras ilgis L	1000 mm
Ø ribos	23 - 23,99 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Danga	TiAlN

Ašmenys	HM
Kotas	DIN 6535 HB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 40 bar
Reikia pagalbines kiaurymės grąžto	taip, kreipiamasis grąžtas
Pusiau standartinis	taip
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Ketus	tinka	80 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		