

Garant**ESD vežimėlis su stalu T5, Tipas: T54****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	971930 T54
GTIN	4067263515609
Produktų klasė	9GD

Aprašymas**Modelis:**

Įžemintas vežimėlis su stalu, su **2 pakrovimo paviršiais**. Suvirinta plieno konstrukcija, platforma iš medžio drožlių plokštės su šviesiai pilku, įžemintu paviršiumi. Įžeminta Haptoprene® rankena iš smūgiams atsparaus polipropileno. **Įžeminti ratukai:** 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia TPE poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Paskirtis:

Tinka naudoti EPA su laidžiomis grindimis. Įžeminimas vyksta per ratus, atskira įžeminimo jungtis nebūtina. Visos plastikinės dalys yra laidžios ir suprojektuotos taip, kad būtų išvengta iškrovų paviršiuje.

Standartas:

DIN EN 61340-5-1

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu**.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
----------	--------

Gylis	509 mm
Svoris	34 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Viršutinės lentynos aukštis	850 mm
Rato medžiaga	TPE
Lentynos gylis	500 mm
maksimali keliamoji galia	250 kg
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	80 kg
Lentynos plotis	850 mm
Aukštis	1020 mm
Plotis	980 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Vežimėlis