

**Garant****ESD stumiamas vežimėlis T3, Tipas: T32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	971920 T32
GTIN	4067263476993
Produktų klasė	9GD

**Aprašymas****Modelis:**

Stumiamas įžemintas vežimėlis su **1 pakrovimo paviršiumi**. Suvirinta plieno konstrukcija, platforma iš medžio drožlių plokštės su šviesiai pilku, įžemintu paviršiumi. Įžeminta Haptoprene® rankena iš smūgiams atsparaus polipropileno. **Įžeminti ratukai:** 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksiatoriumi) su žymių nepaliekančia TPE poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

**Paskirtis:**

Tinka naudoti EPA su laidžiomis grindimis. Įžeminimas vyksta per ratus, atskira įžeminimo jungtis nebūtina. Visos plastikinės dalys yra laidžios ir suprojektuotos taip, kad būtų išvengta iškrovų paviršiuje.

**Standartas:**

DIN EN 61340-5-1

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

Parduodama atskiriomis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Lentynos gylis	500 mm
----------------	--------

Aukštis	915 mm
Svoris	20 kg
Rato medžiaga	TPE
Lentynos aukštis	195 mm
Ratuko Ø	125 mm
Plotis	970 mm
Gylis	509 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Leistinoji apkrova	250 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos plotis	850 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Stumiamas vežimėlis