

**Garant****ESD vežimėlis su rankena europinio standarto talpoms, Tipas: TNB1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

971950 TNB1

GTIN

4067263515616

Produktų klasė

9GD

**Aprašymas****Modelis:**

Įžemintas vežimėlis su rankena europinio standarto talpoms. Suvirinta plieninė konstrukcija. Įžeminta Haptoprene® rankena iš smūgiams atsparaus polipropileno. **Įžeminti ratukai:** 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia TPE poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais. Tinkamos europinio standarto talpos Nr. 972350 dyd. ENB15 - ENB80.

**Paskirtis:**

Tinka naudoti EPA su laidžiomis grindimis. Įžeminimas vyksta per ratus, atskira įžeminimo jungtis nebūtina. Visos plastikinės dalys yra laidžios ir suprojektuotos taip, kad būtų išvengta iškrovų paviršiuje.

**Standartas:**

DIN EN 61340-5-1

**Spalva:**Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	910 mm
Svoris	9,6 kg
Ratuko Ø	125 mm
Gylis	400 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	790 mm
Rato medžiaga	TPE
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Tvirtinimo rėmų aukštis	180 mm
maksimali keliamoji galia	250 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Vežimėlis su viena rankena