

Garant**ESD europinio standarto talpų vežimėlis, Tipas: TE37****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

971970 TE37

GTIN

4067263515623

Produktų klasė

9GD

Aprašymas**Modelis:**

Įžemintas europinio standarto talpų vežimėlis stabilios plieno konstrukcijos. Platformos pagamintos iš sulankstyto lakštinio metalo, reguliuojamos kas 280 mm. Lentynas galima įvairiai prisukti ir pakreipti 15° ar 30° kampų, kad būtų patogiau išimti dėžes. Apatinė lentyna pritvirtinta prie rėmo, jos negalima pakreipti. Įžeminta Haptoprene® rankena iš smūgiams atsparaus polipropileno. **Įžeminti ratukai:** 2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia TPE poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Paskirtis:

Tinka naudoti EPA su laidžiomis grindimis. Įžeminimas vyksta per ratus, atskira įžeminimo jungtis nebūtina. Visos plastikinės dalys yra laidžios ir suprojektuotos taip, kad būtų išvengta iškrovų paviršiuje.

Standartas:

DIN EN 61340-5-1

Spalva:Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.****Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus. Tinkamas europinio standarto talpas rasite Nr. 972350.

Techninis aprašymas

Aukštis	1735 mm
Gylis	670 mm
Ratuko Ø	125 mm
Kiekvienos lentynos keliamoji galia	50 kg
maksimali keliamoji galia	250 kg
Lentynos gylis	610 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Plotis	1300 mm
Svoris	85 kg
Kampas reguliuojamas	15 laipsniai
Kampas reguliuojamas	30 laipsniai
Ratukų medžiaga	TPE
Lentynos plotis	1240 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Reguliuojamas aukštis kas	280 mm
Produkto rūšis	Medžiagų vežimėlis