

HEDI

Kabelių būgnas, plastikinis, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 40N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081127 40N
GTIN	4003644009350
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Hedi® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

· Apsauga nuo perkaitimo.

Su savaime užsidarančiais dangteliais. **Nuolatiniam darbui** lauke. Atitinka DGUV I 203-005 (anksčiau BGI 600).

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

IP apsaugos klasė: IP 44

atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Nominali galia išvyniojus: 3500 (16 A) W

Kabelio klasė: H07RN-F

Kabelio sandara: 3G1,5

Kabelio medžiaga: Neoprenas

Laido ilgis: 40 m

Elektros lizdų skaičius: 3

Techninis aprašymas

Tipas	40N
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Tinklo įtampa	250 V
Kabelio medžiaga	Neoprenas
Kabelio sandara	3G1,5
Laido ilgis	40 m
Kabelio klasė	H07RN-F
IP apsaugos klasė	IP 44
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Elektros lizdų skaičius	3
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Yra diagnostikos sistema	taip
Produkto rūšis	Kabelių būgnas