



Freza 90° MECH17, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 50/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis a_e pjaunant tokiu pat gyliu a_p .

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	74 mm
Koto Ø D_s h6	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170408
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 1704
Bendras ilgis L_{viso}	161 mm
Iškyšos ilgis L_1	88 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	20
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------