

Sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H, Sriegis: M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486055 M3
GTIN	2050002073661
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Konstrukcija pagal DIN EN 2245.

Paskirtis:

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 13
Tolerancijos klasė	6H
Sriegis	M3
Sriegio tipas	M
Kokybė	6
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Tolerancijos laukas	H
Kalibravimas	L6

Produkto rūšis

Sriegių nepraeinantis
kalibrinis kamštis**Paslaugos**

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm

028300 20

DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60
mm

028340 60