


**Garant****Grindų kilimėlis, tamsiai pilkas, taškuotas, Plotis × ilgis: 100X135cm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Produktų klasė	9GM

**Aprašymas****Modelis:**

Pramoniniai darbo vietos kilimėliai vidutinėms ir didelėms apkrovoms. Ergonomiškas guminis kilimėlis tinkamas vaikščiojimui per sausą ir šlapią dangą bei stovimoms darbo vietoms. Kilimėlio paviršius turi optimaliai suderintą apsisukimo tašką, gerai priglunda prie grindų ir neslysta. Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, todėl patogų prieiti. Labai lengvai valomas paviršius su šviesą atspindinčiomis savybėmis.

Atsparus alyvai grindų kilimėlis atitinka priešgaisrinę klasę BFL-S1.

Dėl gumos mišinio elastingumo savybių ir specialios formos šis kilimėlis ypač gerai amortizuoja, patogus vaikščioti ir saugo nuo šalčio. Patvarus kilimėlis, tinkamas darbui keliomis pamainomis.

Įžemintas, paviršiaus varža mažesnė kaip  $10^7 \Omega$ . Kilimėlis pažymėtas ESD saugos etikete.

**Tiekimo sudėtis:**

Kilimėlis su ESD įžeminimo jungtimi (galima pasirinkti įžeminimo jungties angos vietą, jungtis montuojama savarankiškai).

**Techninis aprašymas**

Storis	16 mm
Medžiaga	Nitrilo kaučiukas (NBR)
Svoris	20 kg
Plotis	100 cm
Ilgis	135 cm

Priešgaisrinės apsaugos klasė	Bfl-s1
Kietis pagal šorą	55
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	atsparus tepalams
Medžiagos savybės	sunkiai užsidega
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Spalva	tamsiai pilkas, taškuotas
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis