

Garant**Rankinis spaustuvas gręžimo staklėms, Žiaunų plotis A: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	365035 80
GTIN	4067263515630
Produktų klasė	31S

Aprašymas**Modelis:**

- Patikima konstrukcija su tvirtu sraigtu.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifotos.
- Tikslus užspaudimas plokščia kreipiančiaja.
- Viena užspaudimo lūpa su horizontaliu ir vertikaliu prizminiu grioveliu apvalioms detalėms, kita - lygi.
- Plokščioms detalėms užspausti nuleidžiamos abi lūpos.
- Patentuotas integruotas ekscentriškas greitas prispaudimu, kad patikimai laikytųsi ant gręžimo staklių stalo.
- Dėl greito prispaudimo griovelių srityje galima lanksčiai ir efektyviai apdirbti prispaustą ruošinį bet kurioje vietoje ant viso gręžimo staklių stalo, nereikalaujant jo iš naujo prispausti.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžimo staklėse.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš specialaus ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas **0,10 mm**.

Techninis aprašymas

Bendras aukštis c	65 mm
Griovelių plotis	13 mm

Maksimalus bendras ilgis L ₄	280 mm
Korpuso plotis B	140 mm
Žiaunų aukštis C	28 mm
Svoris	5,7 kg
Atstumas tarp griovelių	110 mm
Korpuso ilgis a	238 mm
Užveržimo ribos b	120 mm
Žiaunų plotis A	80 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	BM spaustuvai mėlyni
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvai

Priedai

Atsarginis suklys rankiniam gręžimo staklių spaustuvui Tipui 60	365037 60
Atrama Tipas 1	365028 1
Kreipiamasis bėgelis, skirtas Nr. 365023.	365025
Atsarginių užspaudimo lūpų pora (2 vnt.) greito užspaudimo arba gręžimo staklių spaustuvams Tipui 60	365036 60