

Garant**Frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218060 2
GTIN	4045197412577
Produktų klasė	21D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės **darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.**

Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Metriniams vidiniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).

Pastūma $f_z = \text{HB 7720}$ apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / per dantį}$.

Pastūma $f_z = \text{HB 7735}$ apdirbant INOX $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / per dantį}$.

Techninis aprašymas

Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Visas profilis	taip
Sriegio žingsnis	2 mm

tinka sriegiams	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Plokštelės dydis	25 mm
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	80 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N

Grafitas, GFK / CFK	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		