

Garant**Moteriškos kelnės Pramonė, mėlynos / juodos, Dydis DE: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091023 50

GTIN

4067263517795

Produktų klasė

01B

Aprašymas**Modelis:**

Nauja GARANT pramoninė kolekcija iš **patvaraus mišraus audinio su XLANCE® elastingos medžiagos įsiuvais** dar didesnei judėjimo laisvei. Labai patogų dėvėti dėl **4 kryptimis tamprios medžiagos įsiuvų** tose vietose, kurios labiau įtempiamos. Ypač patvarus dėka aukštos kokybės audinių, **pagamintų Europoje** ir **trigubų siūlių** naudojimo. Atsparus dilimui **Cordura® paminkštinimas** ties keliais. Detalės nesubraižomos dėl **paslėptų YKK® užtrauktukų**. **Tinka plauti pramoniniu būdu** pagal EN ISO 15797. Stabili forma ir spalva. Idealiai tinka naudoti pramoninėse darbo vietose.

Moteriškos kelnės su elastine virvele ties juosmeniu didesniajam dėvėjimo komfortui užtikrinti.

- **Padidinta juosmens juosta iš elastingos medžiagos.**
- **Dvi galinės kišenės ir dvi priekinės kišenės.**
- **Cordura® sustiprinimas ties keliais.**
- **Kišenė rašikliui ir metrui.**
- **Kišenė su užtrauktuku ir mobiliojo telefono kišenė.**

Techninis aprašymas

Dydis DE

50

Audinio sudėtis	33% medvilnė
Audinio sudėtis	3% elastolefino
Audinio sudėtis	64% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	265 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	mėlynos / juodos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės