



## Grąžtas betonui, Grąžto Ø: 18mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	786001 18
GTIN	4058546404406
Produktų klasė	76G

### Aprašymas

#### Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

**Smūginiai grąžtai** su tvirta kietlydinio pjovimo plokšte. Su laipsnišku 3 plokštumų kotu.

#### Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

### Techninis aprašymas

Koto Ø	12,75 mm
Spiralės ilgis	95 mm
Grąžto Ø	18 mm
visas ilgis	160 mm
Ašmenys	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

