



## Grąžtas betonui, Grąžto Ø: 4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	786001 4
GTIN	4058546404109
Produktų klasė	76G

### Aprašymas

#### Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

**Smūginiai grąžtai** su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

#### Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

### Techninis aprašymas

Spiralės ilgis	35 mm
Grąžto Ø	4 mm
Koto Ø	4 mm
visas ilgis	70 mm

Ašmenys	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas