



## Grąžtų betonui rinkinys, Grąžtų skaičius: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

786081 5

GTIN

4058546404420

Produktų klasė

76G

### Aprašymas

#### Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

**Smūginiai grąžtai** su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

#### Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

#### Turinys:

Grąžtas Nr. 786001: po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6; 8; 10

### Techninis aprašymas

Ašmenys

HM

Norma

DIN 8039

Norma

ISO 5468

Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

## Priedai

Grąžtas betonui Grąžto Ø 5 mm	786001 5
Grąžtas betonui Grąžto Ø 6 mm	786001 6
Grąžtas betonui Grąžto Ø 10 mm	786001 10
Grąžtas betonui Grąžto Ø 8 mm	786001 8
Grąžtas betonui Grąžto Ø 4 mm	786001 4