

**BDGT 170431 FR-JA, GW25, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227533 ALU
GTIN	4960664522651
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$.

Tiksliai 90° iki $a_p = 9$ mm.

Kampo spindulys: 3,1 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,05–0,33 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,05–0,33 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	3,1 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDGT 170431 FR-JA
Kietlydinys	GW25
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		