



Grąžtų betonui rinkinys, Grąžtų skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris

786081 7

GTIN

4058546404437

Produktų klasė

76G

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

Turinys:

Grąžtas Nr. 786001: po 1 vnt. dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Techninis aprašymas

Ašmenys

HM

Norma

DIN 8039

Norma

ISO 5468

Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

Priedai

Grąžtas betonui Grąžto Ø 10 mm	786001 10
Grąžtas betonui Grąžto Ø 5,5 mm	786001 5,5
Grąžtas betonui Grąžto Ø 4 mm	786001 4
Grąžtas betonui Grąžto Ø 5 mm	786001 5
Grąžtas betonui Grąžto Ø 8 mm	786001 8
Grąžtas betonui Grąžto Ø 7 mm	786001 7
Grąžtas betonui Grąžto Ø 6 mm	786001 6