

Stumdomas pakeliamas stalas, Keliamoji galia: 800kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919989 800
GTIN	4025092253475
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Stumdomas pakeliamas stalas, tvirtos konstrukcijos su plieninėmis žirklių formos kojomis. Pasukama platforma su mechaniniu užraktu, kad būtų galima saugiai atlikti techninę priežiūrą. Kompaktiška važiuoklė, nedidelis bendras aukštis, su valdomais ir fiksuotais ratukais, pagamintais iš poliamido su techninės priežiūros nereikalaujančiais rutuliniais guoliais, fiksavimo stabdžiais ant valdomų ratukų. Rankinė hidraulika su kojine svirtimi. Didelis saugumas dėl perkrovos vožtuvo ir nuleidimo stabdžio vožtuvo. Pasukami ratukai Ø 150 mm, pakeliami ratukai Ø 200 mm. Ritinio plotis 50 mm.

Standartas:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Techninis aprašymas

Svoris	222 kg
Plotis	860 mm
Ratukų medžiaga	Poliamidas
Kėlimo ribos	360 - 1050 mm
Lentynos plotis	840 mm
Lentynos ilgis	1350 mm

Keliamoji galia	800 kg
Konstrukcijos aukštis C	360 mm
Ilgis I	1650 mm
Pakėlimo aukštis H	690 mm
Produkto rūšis	Pakeliamojo padėklo važiuoklė