


Garant**XNEX 080608, HB7710, Tipas: GGG**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau. Dvipusės 2x3 pjovimo briaunų kietlydinės keičiamos plokštelės **kampų frezavimo operacijoms**.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	GGG
Plokštelės storis S	6.35 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f_z per dantį	0,23 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080608
Kietlydinys	HB7710
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	padengtas
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
GGG	tinka	290 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		