

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APKT 1604 PDTR
Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	4,76 mm
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	295 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	190 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	125 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	55 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
Ketus (G)	tinka	140 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		