

Garant**RDHW 1003 MOT, HB7605, Tipas: HART**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212251 HART
GTIN	4067263499541
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,16 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHW 1003 MOT

Tipas: HART

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Tipas	HART
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHW 1003 MOT
Kietlydinys	HB7605
Pastūma f_z per dantį	0,16 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	padengtas
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	125 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	155 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	160 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	110 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		