

Garant

GARANT Softcut® HSI siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214908 80/8
GTIN	4045197674685
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus susidėvimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

Paskirtis:

Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**. **Tiksliai 90° kampams formuoti prašome pasirinkti $a_p = 6$ mm.**

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 0836..

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Serija	Softcut®
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2