



Vaizdo endoskopas VIPER su zondų, Ø 2,8 mm, Zondo ilgis: 3000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	492791 3000
GTIN	2050002074361
Produktų klasė	49C

Aprašymas

Modelis:

Lengvas, kompaktiškas ir lankstus VIPER vaizdo endoskopas. Greitai keičiami įvairių skersmenų (nuo 2,2 mm) ir darbinio ilgio zondai padidina lankstumą. Dėl mažo svorio VIPER endoskopas labai lengvas ir patogus.

- **Ryškus 4,3 colių ekranas su CMOS kameros technologija, skirtas didelės raiškos vaizdams.**
- **Intuityvus, lengvas valdymas.**
- **Sklandžios, nenutrūkstančios patikros su įprastais baterijų paketais.**
- **Greitas duomenų perdavimas naudojant Micro USB 2.0, Mini HDMI jungtį ir SD atminties kortelės lizdą.**
- **Greitai keičiami zondai, kurių skersmuo ir darbinis ilgis skiriasi.**

Tiekimo sudėtis:

Maitinimo blokas, Micro USB kabelis, vaizdo kabelis, 2 ličio jonų akumuliatorius, 8 GB SD atminties kortelė, metalinis stovas, transportavimo lagaminas.

Techninis aprašymas

Kameros jutiklis	CMOS
Serija	VIPER
Projekcijos kampas	90 laipsniai

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Fokusavimo diapazonas	3 - 50 mm
Ekrano dydis	4,3 in
Žiūrėjimo kryptis	0 laipsniai
Zondo ilgis	3000 mm
ZondoØ	2,8 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 2,8 mm
Produkto rūšis	Endoskopas