




Frezavimo galvutė 90° MECH17, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / Zeff: 50/4Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227655 50/4L
GTIN	4960664526420
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis a_e pjaunant tokiu pat gyliu a_p .

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Pjovimo briaunos Ø D_c	50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170408
Bendras ilgis L_{viso}	78 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p maks.}$	59 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 1704
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------