

Garant**Kilpinių /terkšlinių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952316 7
GTIN	4067263696070
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952316: 1 vnt.

GARANT terkšliniai / kilpiniai veržliarakčiai Nr. 614770 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	7
Plotis	150 mm
Gylis	250 mm
Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Gylis G	10
Plotis G	6
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	6×10
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952316	952001 952316
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	614770 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	614770 8
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	614770 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	614770 9
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	614770 11
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	614770 14
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	614770 16