

Garant**Kilpinių /terkšlinių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 11****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 952366 11 |
| GTIN | 4067263696094 |
| Produktų klasė | 91A |

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas Nr. 952001 dyd. 952366: 1 vnt.

GARANT terkšliniai / kilpiniai veržliarakčiai Nr. 614770 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Plotis | 150 mm |
| Įrankių skaičius | 11 |
| Gylis | 600 mm |
| Modelis | su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais) |
| Plotis G | 6 |
| Gylis G | 24 |
| Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm |
| Stalčiaus užpildymo lygis G | 6x24 |
| Produkto rūšis | Putplasčio įdėklas |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952366 | 952001 952366 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm | 614770 13 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm | 614770 12 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm | 614770 8 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm | 614770 10 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm | 614770 9 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm | 614770 11 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm | 614770 14 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm | 614770 16 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm | 614770 19 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm | 614770 17 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm | 614770 18 |