

Garant**Terkšlinių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952426 10
GTIN	4067263723110
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952426: 1 vnt.

GARANT terkšliniai / kilpiniai veržliarakčiai Nr. 614770 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	10
Plotis	200 mm
Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Gylis	500 mm
Plotis G	8
Gylis G	20
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20

Produkto rūšis

Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952426

952001 952426

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm

614770 10

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm

614770 11

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm

614770 13

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm

614770 14

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm

614770 16

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm

614770 17

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm

614770 18

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm

614770 19

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm

614770 8

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm

614770 9