

KÄRCHER**Pramoninis siurblys, Gamintojo pavadinimas: IVR-L65/20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Produktų klasė	07D

Aprašymas**Modelis:**

Pramoninis siurblys, skirtas nusiurbti **aušiklius, tepimo emulsiją, vandenį ar alyvą su kietomis dalelėmis (pvz., metalo drožlėmis).**

- **Kompaktiška konstrukcija ir patvari medžiaga.**
- **Universalus naudojimo ir labai patvarus su alyvai atspariu el. tinklo laidu.**
- **Prijungiama 360° pasukama žarnos jungtimi ties siurbimo galvute.**

2-jų variklių 2,4 kW pramoninis siurblys su **paverčiama važiuokle ir 65 litrų talpa.**

Tiekimo sudėtis:

Su paverčiama važiuokle ir nusiurbimo žarna su talpos būklės rodmenimis. **Be priedų. Tinkamus priedus rasite ir toliau bei Nr. 078524, 078529 ir 078533.**

Pastaba:

Versiją su 100 litrų nerūdijančiojo plieno konteineriu galima rasti Nr. 078522 dyd. IVR-L100DP mūsų el. parduotuvėje.

Techninis aprašymas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Vakuumas	220 mbar

Darbinis triukšmas	70 dB(A)
Plotis	570 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Aukštis	1330 mm
Talpų tūris	65 l
Ilgis	730 mm
Jungties nominalus dydis	DN50 mm
Turbinų skaičius	2
Svoris	43 kg
Naudojama galia	2000 W
Oro srautas	100 l/s
Laido ilgis	6 m
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys