


Garant**Galvūčių rinkinys su T formos rankena, Raktų skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952658 5
GTIN	4067263723158
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952658: 1 vnt.
GARANT galvutės Nr. 622552 dyd. 8; 10; 11; 12; 13: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	5
Modelis	su galvutėmis
Plotis G	8
Gylis G	20
Gylis	500 mm
Plotis	200 mm
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952658

952001 952658

Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene skersine rankena, geležtės ilgis 200 mm Rakto dydis 10 mm

622552 10

Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene skersine rankena, geležtės ilgis 200 mm Rakto dydis 11 mm

622552 11

Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene skersine rankena, geležtės ilgis 200 mm Rakto dydis 12 mm

622552 12

Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene skersine rankena, geležtės ilgis 200 mm Rakto dydis 13 mm

622552 13

Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene skersine rankena, geležtės ilgis 200 mm Rakto dydis 8 mm

622552 8