


HOLEX
3/8 colio raktų papildymo rinkinys, Raktų skaičius: 17

Užsakymo data

Užsakymo numeris	953714 17
GTIN	4067263723592
Produktų klasė	91A

Aprašymas
Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Kietojo putplasčio įdėklai dyd. 10 G × 8 G tinka įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 250 (2 kietojo putplasčio įdėklai į vieną įrankių lentą).

Tiekimo sudėtis:

HOLEX 6-briaunio atsuktuvo antgalis, labai ilgas Nr. 637613 dyd. 4; 5; 6; 8; 10: po 1 vnt.

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953714: ABS plastiko dėžė

HOLEX 12-briaunė galvutė Nr. 637320 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis	250 mm
Gylis G	10

Plotis	200 mm
Modelis	su galvutėmis
Plotis G	8
Įrankių skaičius	17
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953714	952001 953714
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 10 mm	637320 10
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 11 mm	637320 11
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 12 mm	637320 12
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 13 mm	637320 13
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 14 mm	637320 14
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 15 mm	637320 15
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 16 mm	637320 16
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 17 mm	637320 17
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 18 mm	637320 18
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 19 mm	637320 19
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 21 mm	637320 21
12-briaunė 3/8 colio galvutėilga Rakto dydis 22 mm	637320 22
6-briaunis 3/8 colio atsuktuvo antgalisilgas, su rutuline galvute Šešiabriaunis 10 mm	637613 10
6-briaunis 3/8 colio atsuktuvo antgalisilgas, su rutuline galvute Šešiabriaunis 4 mm	637613 4
	637613 5

6-briaunis 3/8 colio atsuktuvo antgalisilgas, su rutuline galvute Šešiabriaunis 5 mm

6-briaunis 3/8 colio atsuktuvo antgalisilgas, su rutuline galvute Šešiabriaunis 6 mm

637613 6

6-briaunis 3/8 colio atsuktuvo antgalisilgas, su rutuline galvute Šešiabriaunis 8 mm

637613 8