

1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys, Raktų skaičius: 46



Užsakymo data

Užsakymo numeris	953743 46
GTIN	2050002075412
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekimo sudėtis:

HOLEX atsuktuvo antgalis Torx® varžtams, ilgas Nr. 631773 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 vnt.

HOLEX atsuktuvo antgalis Phillips varžtams Nr. 631623 dyd. 1; 2; 3; 4: po 1 vnt.

GARANT perjungiamo terkšlė Nr. 632025 dyd. 1/4: ABS plastiko dėžė

GARANT ilgintuvas Nr. 632429 dyd. 50; 150: po 1 vnt.

GARANT skersinė rankena Nr. 633029 dyd. 116: ABS plastiko dėžė

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953743: ABS plastiko dėžė

HOLEX atsuktuvo antgalis varžtams su įpjova Nr. 631613 dyd. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 vnt.

GARANT įstatoma rankena Nr. 632829 dyd. 146: ABS plastiko dėžė

GARANT galvutė Torx® varžtams Nr. 631515 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 vnt.

GARANT 6-briaunis atsuktuvo antgalis Nr. 631729 dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 vnt.

GARANT kardaninis lankstas Nr. 633529 dyd. 1/4: ABS plastiko dėžė

GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 631225 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	46
Modelis	su galvutėmis
Plotis	200 mm
Gylis G	20
Plotis G	8
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953743	952001 953743
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	631225 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	631225 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	631225 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	631225 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	631225 14
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 4 mm	631225 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 4,5 mm	631225 4,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 5 mm	631225 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 5,5 mm	631225 5,5

6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 6 mm	631225 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 7 mm	631225 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	631225 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 9 mm	631225 9
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E10	631515 E10
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E4	631515 E4
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E5	631515 E5
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E6	631515 E6
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E7	631515 E7
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E8	631515 E8
1/4 colio atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova Geležties plotis 3,5 mm	631613 3,5
1/4 colio atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova Geležties plotis 4 mm	631613 4
1/4 colio atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova Geležties plotis 5,5 mm	631613 5,5
1/4 colio atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova Geležties plotis 8 mm	631613 8
1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	631623 1
1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	631623 2
1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	631623 3
1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 4	631623 4
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas Šešiabriaunės 2,5 mm	631729 2,5
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas Šešiabriaunės 3 mm	631729 3
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas Šešiabriaunės 4 mm	631729 4
	631729 5

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 5 mm	
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 6 mm	631729 6
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamsilgas Torx® profilis TX10	631773 TX10
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamsilgas Torx® profilis TX15	631773 TX15
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamsilgas Torx® profilis TX20	631773 TX20
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamsilgas Torx® profilis TX25	631773 TX25
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamsilgas Torx® profilis TX30	631773 TX30
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamsilgas Torx® profilis TX40	631773 TX40
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamsilgas Torx® profilis TX8	631773 TX8
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamsilgas Torx® profilis TX9	631773 TX9
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632025 1/4
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632429 150
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632429 50
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4