




## 1/2 colio raktų papildymo rinkinys, Raktų skaičius: 23



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	953755 23
GTIN	4067263723622
Produktų klasė	91A

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

#### Tinka:

**GARANT dirbtuvių vežimėliai** su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

#### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953755: ABS plastiko dėžė

HOLEX 12-briaunė galvutė Nr. 642520 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 643313 dyd. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Gylis G	20
Plotis G	8
Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	23
Plotis	200 mm

Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953755	952001 953755
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 10 mm	642520 10
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 11 mm	642520 11
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 12 mm	642520 12
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 13 mm	642520 13
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 14 mm	642520 14
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 15 mm	642520 15
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 16 mm	642520 16
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 17 mm	642520 17
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 18 mm	642520 18
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 19 mm	642520 19
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 21 mm	642520 21
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 22 mm	642520 22
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 24 mm	642520 24
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 27 mm	642520 27
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 30 mm	642520 30
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 32 mm	642520 32
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643313 10
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643313 12
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643313 14

Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643313 5
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643313 6
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643313 7
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643313 8