

Garant GREENPLUS

**Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094338 11     |
| GTIN             | 4067263723882 |
| Produktų klasė   | 01H           |

**Aprašymas****Modelis:**

Naujosios **GARANT GreenPlus** pirštinės vertinamos dėl tvarumo ir tuo pačiu dideliu dėvėjimo komforto bei patvarumo.

Tvarios daugkartinės universalios pirštinės pagamintos iš 85% (daugiau nei 54% perdirbtų medžiagų galutiniame produkte) **perdirbtų nailono siūlų** (galioja 9 dyd.). Dėl to **sumažėja CO2 pėdsakas** 78g (palyginti su standartinių nailono daugkartinų universalijų pirštinių) pora (galioja 9 dyd.). 15-os akių mezgimo technologija užtikrina puikų lytėjimo pojūtį. Delnas su plona nitrilo danga. Tinka **jutikliams ekranams**. Tinka naudoti tiek **sausoje darbo aplinkoje**, tiek **tepaluotose, riebaluotose bei šlapiose darbo vietose**. Su sustiprinta zona ties nykščio lenkimu ilgesniam tarnavimo laikui.

**Pastaba:**

Ekologiška, pakuotė 100 % be plastiko. Šios pirštinės parduodamos tik komplektais (VPE) arba gali būti išimtos iš vieno komplekto.

**Techninis aprašymas**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pirštinių dydis | 11        |
| Serija          | GreenPlus |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Rūbų standartas      | Oeko-Tex Standard 100     |
| Pirštinių savybės    | tinka liečiamajam ekranui |
| Pirštinių savybės    | sustiprintas tarpnykštis  |
| EN 388               | 4121X                     |
| Pagrindo medžiaga    | Nailonas                  |
| Danga                | Nitril                    |
| Dangos variantai     | Vidinis paviršius         |
| Pritaikymo sritys    | Tikslumas                 |
| Spalva               | žalia / juoda             |
| Mezgimo technologija | 15G                       |
| Paskirtis            | daugkartin.               |
| Produkto rūšis       | Universalios pirštinės    |