

Garant GREENPLUS

**Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094338 10
GTIN	4067263723875
Produktų klasė	01H

**Aprašymas****Modelis:**

Naujosios **GARANT GreenPlus** pirštinės vertinamos dėl tvarumo ir tuo pačiu dideliu dėvėjimo komforto bei patvarumo.

Tvrios daugkartinės universalios pirštinės pagamintos iš 85% (daugiau nei 54% perdirbtų medžiagų galutiniame produkte) **perdirbtų nailono siūlų** (galioja 9 dyd.). Dėl to **sumažėja CO2 pėdsakas** 78g (palyginti su standartinių nailono daugkartinų universalijų pirštinių) pora (galioja 9 dyd.). 15-os akių mezgimo technologija užtikrina puikų lytėjimo pojūtį. Delnas su plona nitrilo danga. Tinka **jutikliams ekranams**. Tinka naudoti tiek **sausoje darbo aplinkoje**, tiek **tepaluotose, riebaluotose bei šlapiose darbo vietose**. Su sustiprinta zona ties nykščio lenkimu ilgesniam tarnavimo laikui.

**Pastaba:**

Ekologiška, pakuotė 100 % be plastiko. Šios pirštinės parduodamos tik komplektais (VPE) arba gali būti išimtos iš vieno komplekto.

**Techninis aprašymas**

Serija	GreenPlus
Pirštinių dydis	10

Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	žalia / juoda
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės