

Garant**GreenPlus pirštinių pora, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094338 7

GTIN

4067263723844

Produktų klasė

01H

Aprašymas**Modelis:**

Naujosios **GARANT GreenPlus** pirštinės vertinamos dėl tvarumo ir tuo pačiu dideliu dėvėjimo komforto bei patvarumo.

Tvrios daugkartinės universalios pirštinės pagamintos iš 85% (daugiau nei 54% perdirbtų medžiagų galutiniame produkte) **perdirbtų nailono siūlų** (galioja 9 dyd.). Dėl to **sumažėja CO2 pėdsakas** 78g (palyginti su standartinių nailono daugkartinė universalios pirštinių) pora (galioja 9 dyd.). 15-os akių mezgimo technologija užtikrina puikų lytėjimo pojūtį. Delnas su plona nitrilo danga. Tinka **jutikliams ekranams**. Tinka naudoti tiek **sausoje darbo aplinkoje**, tiek **tepaluotose, riebaluotose bei šlapiose darbo vietose**. Su sustiprinta zona ties nykščio lenkimu ilgesniam tarnavimo laikui.

Sertifikuota pagal GRS (pasaulinį antrinio perdirbimo standartą) ir RCS (antrinio perdirbimo standartą).

Pastaba:

Ekologiška, pakuotė 100 % be plastiko. Šios pirštinės parduodamos tik komplektais (VPE) arba gali būti išimtos iš vieno komplekto.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Serija	GreenPlus
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	žalia / juoda
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės