

Garant GREENPLUS

**Pirštinių pora CUT C, Pirštinių dydis: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094438 12
GTIN	4067263723967
Produktų klasė	01H

**Aprašymas****Modelis:**

Naujosios **GARANT GreenPlus** pirštinės vertinamos dėl tvarumo ir tuo pačiu dideliu dėvėjimo komforto bei patvarumo.

Nuo įpjovimų apsauginės pirštinės pjovimo darbams pagamintos iš 30% (daugiau nei 24% perdirbtos medžiagos galutinio produkto) **perdirbtų nailono siūlų** (galioja 9 dyd). Tai sumažina **CO2 pėdsaką** 65g (palyginti su standartinėmis pjūviams atspariomis pirštinėmis, pagamintomis iš nailono) vienoje poroje (galioja 9 dyd.). Maloni medžiaga, 15 akių mezgimo technologija, tikroviškas lytėjimo pojūtis. Delnas su plona nitrilo danga. Tinka **jutikliams ekranams**. Tinka naudoti tiek **sausoje darbo aplinkoje**, tiek **tepaluotose, riebaluotose bei šlapiose darbo vietose** esant **dideliame įsipjovimo pavojui**. Su sustiprinta zona ties nykščio lenkimu ilgesniam tarnavimo laikui.

**Pastaba:**

Ekologiška, pakuotė 100 % be plastiko. Šios pirštinės parduodamos tik komplektais (VPE) arba gali būti išimtos iš vieno komplekto.

**Techninis aprašymas**

Serija	GreenPlus
Pirštinių dydis	12

Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
Mezgimo technologija	15G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X32C
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	žalia / juoda
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės