

Garant**Frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218060 3 |
| GTIN | 4045197412591 |
| Produktų klasė | 21D |

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės **darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.**

Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Metriniams vidiniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).

Pastūma $f_z = \text{HB 7720}$ apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / per dantį.}$

Pastūma $f_z = \text{HB 7735}$ apdirbant INOX $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / per dantį.}$

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------|
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus |
| Visas profilis | taip |
| Sriegio žingsnis | 3 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| tinka sriegiams | M24; M27 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Kietlydinys | HB7720 |
| Ašmenys | HM |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio tipas | M-LH |
| Sriegio tipas | MF-LH |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Plokštelės dydis | 25 mm |
| Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. |
| Produkto rūšis | Frezavimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 140 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 120 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 80 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 110 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 80 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 70 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 70 m/min | K |
| CuZn | tinka | 120 m/min | N |

| | | | |
|---------------------|-------|-----------|---|
| Grafitas, GFK / CFK | tinka | 120 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |