

**Garant**
**Dirbtuvių įrankiai, Raktų skaičius: 23**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955002 23
GTIN	4067263723691
Produktų klasė	91A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putra yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

**Tinka:**

**GARANT dirbtuvių vežimėliai** su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G x 16 G** arba 500 x 400 mm (B x T).

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520 – 914582.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955002

: ABS plastiko dėžė

GARANT skaitmeniniai slankmačiai IP54 Nr. 412680 dyd. 150: ABS plastiko dėžė

GARANT ruletė Nr. 462210 dyd. 3: ABS plastiko dėžė

GARANT lengvųjų metalų gulsčiukas Nr. 467020 dyd. 250: ABS plastiko dėžė

GARANT kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613600 dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

GARANT trumpas atsuktuvus varžtams su įpjova Nr. 660032 dyd. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 vnt.

GARANT atsuktuvus Phillips varžtams Nr. 667702 dyd. 1; 2; 3: po 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: ABS plastiko dėžė

GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: ABS plastiko dėžė

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713040 dyd. 200: ABS plastiko dėžė

GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: ABS plastiko dėžė

GARANT universalus peilis su 2K rankena su 3 geležtėmis, 18 mm Nr. 845020: ABS plastiko dėžė

## Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Plotis	500 mm
Įrankių skaičius	23
Gylis G	16
Modelis	dirbtuvių vežimėlio stalčiams
Plotis G	20
Gylis	400 mm
Maitinimas	Baterijos
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka darbo vietos įrangai	Dirbtuvių vežimėlis
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955002	952001 955002
Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu Matavimo diapazonas 150 mm	412680 150
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 3 m	462210 3
Gulsčiukas iš lengvojo metalo Ilgis 250 mm	467020 250
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613600 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613600 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613600 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613600 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613600 18

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613600 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613600 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613600 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613600 8
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 3,5 mm	660032 3,5
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm	660032 5,5
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 6,5 mm	660032 6,5
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667702 1
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	667702 2
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	667702 3
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 180 mm	700940 180
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos Visas ilgis 250 mm	706001 250
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713040 200
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
Universalus peilis su 2K rankenasu 3 geležtėmis, 18 mm	845020