

Garant
Dirbtuvių įrankiai, Raktų skaičius: 34

Užsakymo data

Užsakymo numeris	955009 34
GTIN	4067263724018
Produktų klasė	91A

Aprašymas
Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio dėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G** x **16 G** arba 500 x 400 mm (B x T).

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520 – 914582.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio dėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955009: ABS plastiko dėžė

GARANT kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613600 dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

GARANT perjungiamo terkšlė Nr. 640025 dyd. 1/2: ABS plastiko dėžė

GARANT 1/2 colio ilgintuvas Nr. 641029 dyd. 125; 250: po 1 vnt.

GARANT skersinė rankena 1/2 colio Nr. 641329 dyd. 295: ABS plastiko dėžė

GARANT kardaninis lankstas Nr. 641629 dyd. 1/2: ABS plastiko dėžė

GARANT 6-briaunės galvutės 1/4 colio Nr. 642325 dyd. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 vnt.

GARANT ilgos 12-briaunės galvutės Nr. 642529 dyd. 17; 19; 21: po 1 vnt.

GARANT atsuktuvai varžtams su įpjova Nr. 660032 dyd. 3,5; 5,5: po 1 vnt.

GARANT atsuktuvai, Phillips varžtams Nr. 667702 dyd. 1; 2: po 1 vnt.

GARANT šaltkalvio plaktukas Nr. 750110 dyd. 300: ABS plastiko dėžė

GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: ABS plastiko dėžė
GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	34
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Plotis G	20
Modelis	dirbtuvių vežimėlio stalčiams
Gylis G	16
Gylis	400 mm
Plotis	500 mm
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka darbo vietos įrangai	Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955009	952001 955009
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613600 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613600 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613600 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613600 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613600 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613600 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613600 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613600 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613600 8
Perjungiamą 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640025 1/2

1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	641029 125
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 250 mm	641029 250
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	642325 13
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	642325 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	642325 15
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	642325 16
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 17 mm	642325 17
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	642325 18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	642325 19
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 21 mm	642325 21
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 22 mm	642325 22
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 24 mm	642325 24
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 17 mm	642529 17
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 19 mm	642529 19
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 21 mm	642529 21
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 3,5 mm	660032 3,5
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm	660032 5,5
Atsuktuvai su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667702 1
	667702 2

Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams
Kryžminių įpjovų dydis 2

Šaltkalvio plaktukas sukoto apsauga Svoris be koto 300 g

750110 300

Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su
apvalkalais Visas ilgis 180 mm

700940 180

Vamzdinės replės su fiksuojamu tiksliu nustatymu, juodos
Visas ilgis 250 mm

706001 250