

Garant**Terkšlinių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955126 8
GTIN	4067263724032
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesušigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955126: ABS plastiko dėžė
GARANT terkšliniai / kilpiniai veržliarakčiai Nr. 614770 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	8
Plotis	383 mm
Gylis	115 mm
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis	115 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

952001 955126

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955126

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	614770 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	614770 11
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	614770 12
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	614770 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	614770 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	614770 17
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	614770 8
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	614770 9