



Vaizdo endoskopas VIPER su zonu, Ø 3,0 mm, Zondo ilgis: 1000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	492792 1000
GTIN	2050002074392
Produktų klasė	49C

Aprašymas

Modelis:

Lengvas, kompaktiškas ir lankstus VIPER vaizdo endoskopas. Greitai keičiami įvairių skersmenų (nuo 2,2 mm) ir darbinio ilgio zondai padidina lankstumą. Dėl mažo svorio VIPER endoskopas labai lengvas ir patogus.

- **Ryškus 4,3 colių ekranas su CMOS kameros technologija, skirtas didelės raiškos vaizdams.**
- **Intuityvus, lengvas valdymas.**
- **Sklandžios, nenutrūkstančios patikros su įprastais baterijų paketais.**
- **Greitas duomenų perdavimas naudojant Micro USB 2.0, Mini HDMI jungtį ir SD atminties kortelės lizdą.**
- **Greitai keičiami zondai, kurių skersmuo ir darbinis ilgis skiriasi.**

Tiekimo sudėtis:

Maitinimo blokas, Micro USB kabelis, vaizdo kabelis, 2 ličio jonų akumuliatorius, 8 GB SD atminties kortelė, metalinis stovas, transportavimo lagaminas.

Techninis aprašymas

Žiūrėjimo kryptis	90 laipsniai
Serija	VIPER
Zondo ilgis	1000 mm

Fokusavimo diapazonas	3 - 50 mm
Kameros jutiklis	CMOS
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Projekcijos kampas	90 laipsniai
Ekrano dydis	4,3 in
ZondoØ	3 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 3,0 mm
Produkto rūšis	Endoskopas