

Garant

Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbastalis (2 kėlikliai) Keliamoji galia maks. 500 kg, Tipas: 1500

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920312 1500
GTIN	4067263736202
Produktų klasė	91S

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindinis rėmas su anoduotu aliumininiu kėlikliu. Su stabilizuojančiu kryžminiu skersiniu. 50 mm storio plokštė iš buko Multiplex, hermetiškai laminuota. Tolygus aukščio reguliavimas 740 - 1140 mm ir greitas bei lengvas valdymas valdymo bloku. Valdymo panelė su atminties funkcija, įsimenančia 3 skirtingus aukščius.

Tiekimo sudėtis:

Su 4 pagrindo išlyginimo varžtais.

Spalva:

Pagrindinis rėmas su aliumininiu kėlikliu ir milteliais dažytu plieniniu vamzdžiu, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažytas miltelinu būdu.**

Rekomendacija:

Ergonomiškas darbas sėdint ir stovint!

Pastaba:

Po stalviršiu galima montuoti tik tuos korpusus, kurių maksimalus aukštis neviršija 500 mm.

Techninis aprašymas

Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Gylis	750 mm

Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Įvesties kištuko tipas	F
Darbastalio storis	50 mm
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	740 - 1140 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Didžiausia keliamoji galia	500 kg
Jungties įtampa	250 V
Plotis	1500 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Keliamoji galia, kai apkrova pastovi	350 kg
Svoris	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	500 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Produkto rūšis	Darbastalis