

Garant

Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbastalis (4 kėlikliai) Keliamoji galia maks. 1000 kg, Tipas: 1500

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920317 1500
GTIN	4067263736226
Produktų klasė	91S

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindinis rėmas su anoduotu aliumininiu kėlikliu. Su stabilizuojančiu kryžminiu skersiniu. 50 mm storio plokštė iš buko Multiplex, hermetiškai laminuota. Tolygus aukščio reguliavimas 740 - 1140 mm ir greitas bei lengvas valdymas valdymo bloku. Valdymo panelė su atminties funkcija, įsimerančia 3 skirtingus aukščius.

Tiekimo sudėtis:

Su 4 pagrindo išlyginimo varžtais.

Spalva:

Pagrindinis rėmas su aliumininiu kėlikliu ir milteliais dažytu plieniniu vamzdžiu, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažytas miltelinu būdu.**

Rekomendacija:

Ergonomiškas darbas sėdint ir stovint!

Pastaba:

Po stalviršių galima montuoti tik tuos korpusus, kurių maksimalus aukštis neviršija 500 mm.

Techninis aprašymas

Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio gylis	750 mm

Plotis	1500 mm
Darbatalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	740 - 1140 mm
Įvesties kištuko tipas	F
Svoris	86 kg
Gylis	750 mm
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Keliamoji galia, kai apkrova pastovi	750 kg
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Darbatalio ilgis	1500 mm
Jungties įtampa	250 V
Didžiausia keliamoji galia	1000 kg
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Produkto rūšis	Darbatalis